FABORY



Binnenzeskant afdichtplug conisch pijpschroefdraad DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A2 R3/4

Artikelnummer	51962.191.001
Merk	-
UBB	500512313353
UNSPSC	31162103
EAN	8715494287357
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Conische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	906

Technische specificatie

b (js16)	12
s (D12)	12
Gangen per Inch	14

Technische tekening

