FABORY



Binnenzeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A2 G1/8A

Artikelnummer	51964.031.001
Merk	-
UBB	500571739787
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098564
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	908

Technische specificatie

d1	1
d2(h14)	14
L ≈	11
s (D12)	5
Gangen per Inch	28

Technische tekening

