
FABORY



Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G1/8A

Artikelnummer	51966.031.001
Merk	-
UBB	500571747111
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098755
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/8 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	910

Technische specificatie

d1	1
d2(h14)	14
i	8
L ≈	17
s	10
Gangen per Inch	28

Technische tekening

