
FABORY



Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G1.1/2A

Artikelnummer	51966.381.001
Merk	-
UBB	500571747863
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098823
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	910

Technische specificatie

d1	1.1
d2(h14)	55
i	16
L ≈	33
s	30
Gangen per Inch	11

Technische tekening

