FABORY

# Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 80 M20

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 53080.200.001 |
| Merk | - |
| UBB | 500571282465 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715494465038 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M20 |
| Klasse | 80 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 934 |
| NF | E25-401 |
| NEN | 1560 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| m | 16 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technische tekening

