FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X65

Artikelnummer	53510.050.065
Merk	-
UBB	500571354314
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111669
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	65

Technische tekening



P	0.8
s	8