FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X25

Artikelnummer	53520.050.025
Merk	-
UBB	950351836156
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318534
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Technische tekening

