FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X50

Artikelnummer	53520.050.050
Merk	-
UBB	500571359511
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110822
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technische tekening

