FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X70

Artikelnummer	53520.050.070
Merk	-
UBB	500571359776
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110846
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Technische tekening

