FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X8

Artikelnummer	53520.060.008
Merk	-
UBB	500571359859
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110853
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Technische tekening

