FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X12

Artikelnummer	53520.060.012
Merk	-
UBB	950351836644
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318572
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische tekening

