FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X30

Artikelnummer	53520.060.030
Merk	-
UBB	950351837063
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318619
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische tekening

