FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X12

Artikelnummer	53520.080.012
Merk	-
UBB	950351837220
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318657
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	12 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	12
P	1.25
s	13

Technische tekening

