FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X60

Artikelnummer	53520.100.060
Merk	-
UBB	952351890571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318855
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technische tekening

