FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X25

Artikelnummer	53520.120.025
Merk	-
UBB	950351838889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318893
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Technische tekening

