FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X40

Artikelnummer	53520.120.040
Merk	-
UBB	950351839127
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318923
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

