FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X75

Artikelnummer	53520.120.075
Merk	-
UBB	500571362317
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130530
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.75
s	19

Technische tekening

