FABORY

# Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X90

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 53520.120.090 |
| Merk | - |
| UBB | 500571362564 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494130554 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M12 |
| Lengte | 90 mm |
| Klasse | 80 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A4 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |
| NEN | 1568 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 90 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

## Technische tekening

