FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X40

Artikelnummer	53520.140.040
Merk	-
UBB	500571363067
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130608
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Technische tekening

