FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X45

Artikelnummer	53520.140.045
Merk	-
UBB	500571363141
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130615
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	2
s	22

Technische tekening

