FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X50

Artikelnummer	53520.160.050
Merk	-
UBB	950351839796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319036
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technische tekening

