FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X35

Artikelnummer	53520.200.035
Merk	-
UBB	500571364479
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130745
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30

Technische tekening

