FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X70

Artikelnummer	53520.240.070
Merk	-
UBB	950351840356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319142
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Technische tekening

