FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X80

Artikelnummer	53570.060.080
Merk	-
UBB	500571283786
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541770
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

Technische tekening

