FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X50

Artikelnummer	53570.120.050
Merk	-
UBB	950351844077
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319708
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	50
P	1.75
s	10

Technische tekening

