FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X60

Artikelnummer	53570.160.060
Merk	-
UBB	950351844564
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319760
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	60
P	2
s	14

Technische tekening

