FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X60

Artikelnummer	53570.200.060
Merk	-
UBB	950351844721
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319791
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	60
P	2.5
s	17

Technische tekening

