FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X70

Artikelnummer	53570.200.070
Merk	-
UBB	950351844804
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319807
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	70
P	2.5
s	17

Technische tekening

