FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X100

Artikelnummer	53570.240.100
Merk	-
UBB	500571288652
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136754
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	100
P	3
s	19

Technische tekening

