FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X110

Artikelnummer	55000.060.110
Merk	-
UBB	951351769074
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320131
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	110

Technische tekening



P	1
s	10