FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X130

Artikelnummer	55000.060.130
Merk	-
UBB	953351881990
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320155
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	130

Technische tekening



P	1
s	10