FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X190

Artikelnummer	55000.100.190
Merk	-
UBB	951351771112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320650
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	190
P	1.5
s	17