FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X240

Artikelnummer	55000.120.240
Merk	-
UBB	951351950633
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320902
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	240
P	1.75
s	19