FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X80

Artikelnummer	55000.300.080
Merk	-
UBB	500571371896
UNSPSC	31161620
EAN	8715494138994
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm)	80
P	3.5
s	46