FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X130

Artikelnummer	55000.300.130
Merk	-
UBB	500621795565
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513319
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm)	130
P	3.5
s	46