FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X170

Artikelnummer	55000.300.170
Merk	-
UBB	500571371979
UNSPSC	31161620
EAN	8715494139007
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm)	170
P	3.5
s	46