FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X220

Artikelnummer	55000.300.220
Merk	-
UBB	952351937034
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322104
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm)	220
P	3.5
s	46