FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X120

Artikelnummer	55000.360.120
Merk	-
UBB	950351856931
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322319
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	120
P	4
s	55