FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X250

Artikelnummer	55000.360.250
Merk	-
UBB	500571372621
UNSPSC	31161620
EAN	8715494139076
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	250 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	250
P	4
s	55