FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X14

Artikelnummer	55010.020.014
Merk	-
UBB	500571540029
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120791
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	14
P	0.4
s	4

Technische tekening

