FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X6

Artikelnummer	55010.040.006
Merk	-
UBB	500571372886
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130950
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	6
P	0.7
s	7

Technische tekening

