FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X30

Artikelnummer	55010.050.030
Merk	-
UBB	950351859331
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323729
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Technische tekening

