FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X75

Artikelnummer	55010.060.075
Merk	-
UBB	500571374031
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131070
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	75 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	75
P	1
s	10

Technische tekening

