FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X120

Artikelnummer	55010.080.120
Merk	-
UBB	951351914688
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324177
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Technische tekening

