FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X12

Artikelnummer	55010.100.012
Merk	-
UBB	951351915347
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324214
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	12
P	1.5
s	17

Technische tekening

