FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X20

Artikelnummer	55010.120.020
Merk	-
UBB	950351864281
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324443
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.75
s	19

Technische tekening

