FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X55

Artikelnummer	55010.120.055
Merk	-
UBB	950351864935
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324511
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Technische tekening

