FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X130

Artikelnummer	55010.140.130
Merk	-
UBB	500571376358
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131308
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130
P	2
s	22

Technische tekening

