FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X45

Artikelnummer	55010.160.045
Merk	-
UBB	950351866344
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324863
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2
s	24

Technische tekening

