FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X140

Artikelnummer	55010.160.140
Merk	-
UBB	951351918721
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324986
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technische tekening

